

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
16/09mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260033 16/09
GTIN	4045197652331
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	20 mm
Veličina pločice	9 mm
ISO kod držača	A16Q SCLCR/L09
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L_2	14 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500