



## Stezaljka za centriranje oblik A, Navoj / duljina: M5X15



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 370053 M5X15  |
| GTIN           | 4059245267750 |
| Razred artikla | 37K           |

### Opis

**Izvedba:**

Oblik A s upuštenim vijkom.

**Prednost:**

- Efekt stezanja prema dolje.
- Brzo i jednostavno stezanje sklopova sa stezanjem.

**Upotreba:**

Za centriranje i stezanje obradaka u rupi. Klinaste površine postižu velike sile stezanja.

**Materijal:**

Poboljšani čelik, bruniran. Otvrđnuto (33-39 HRC).

**Napomena:**

Tijekom procesa stezanja, sila stezanja djeluje na određenoj točki na stijenci provrta.

### Tehnički opis

|                   |         |
|-------------------|---------|
| D <sub>maks</sub> | 12,3 mm |
| D <sub>min</sub>  | 10 mm   |
| Duljina ključa SW | 3 mm    |

## List s podacima

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| H <sub>i</sub>           | 1,1 mm          |
| maksimalna sila stezanja | 1,5 kN          |
| H                        | 6,4 mm          |
| L                        | 9,1 mm          |
| Vrsta proizvoda          | Sustav stezanja |