



Stezaljka za centriranje oblik A, Navoj / duljina: M8X25



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370053 M8X25
GTIN	4059245267774
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

Oblik A s upuštenim vijkom.

Prednost:

- **Efekt stezanja prema dolje.**
- **Brzo i jednostavno stezanje sklopova sa stezanjem.**

Upotreba:

Za centriranje i stezanje obradaka u rupi. Klinaste površine postižu velike sile stezanja.

Materijal:

Poboljšani čelik, bruniran. Otvrđnuto (33-39 HRC).

Napomena:

Tijekom procesa stezanja, sila stezanja djeluje na određenoj točki na stijenci provrta.

Tehnički opis

D _{maks}	22 mm
D _{min}	16 mm
H	11,5 mm

List s podacima

Duljina ključa SW	5 mm
H ₁	1,6 mm
L	16,2 mm
maksimalna sila stezanja	4 kN
Vrsta proizvoda	Sustav stezanja