

Garant**Držač za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Promjer drške DS / širina utora W: 25/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273791 25/3
GTIN	4045197485380
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Minimalni \varnothing predbušenja D_{\min}	32 mm
Udaljenost vrha od osi	19 mm
Širina utora w	3 mm
Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{\max} unutarnja obrada	6 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Duljina izboja L_1 za uvučene držače	40 mm
\varnothing drške D_s	25 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Pritezni vijak tip 8	279815 8
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500