

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/15mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 250611 32/15 |
| GTIN | 4045197654625 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Garnitura opruga | 259044 2 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DN.. 1506.. |
| Podložna pločica | 259031 28 |
| Vijak koljenaste poluge | 259018 7 |
| Koljenasta poluga | 259015 8 |
| Duljina glave L ₁ | 36 mm |
| Veličina drške | 32 mm |
| Veličina pločice | 15 mm |
| ISO kod držača | PDJNR/L 3232P15 |
| Funkcionalna širina L ₄ | 40 mm |
| Garnitura zatika za opruge | 259047 2 |
| Ukupna duljina L | 170 mm |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj |

List s podacima

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Vijak koljenaste poluge tip 7 | 259018 7 |
| Set opruga10-dijelni tip 2 | 259044 2 |
| Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm | 674242 3 |
| Koljenasta poluga tip 8 | 259015 8 |
| Podložna pločica tip 28 | 259031 28 |
| Set probijača10-dijelni tip 2 | 259047 2 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |