

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
20/09mm**


Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260033 20/09 |
| GTIN | 4045197652348 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|--|
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8 |
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 25 mm |
| Veličina pločice | 9 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 13 mm |
| ISO kod držača | A20R SCLCR/L09 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3.. |
| Ukupna duljina L | 200 mm |
| Stezna visina L_2 | 18 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj |
| Ø drške D_s | 20 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje od čelika |

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500