




Klinasta stezaljka, široka verzija izbrazdano, Navoj M x duljina L: M12X40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370029 M12X40
GTIN	4059245032839
Razred artikla	37K

Opis

Upotreba:

- Klinaste površine stvaraju velike sile stezanja.
- Klinaste stezaljke mogu se koristiti u rupama s navojem ili T-utorima.
- Kada je stezni vijak uvrnut, stezni segmenti pritišću izratke.
- Prorezana rupa u dvostrukom klinu omogućuje pomicanje i kompenzaciju tolerancije.
Udaljenost pomaka: M8 = $\pm 0,5$ mm; M10 i M12 = $\pm 1,0$ mm; M16 = $\pm 1,5$ mm.
- Klinaste stezaljke prikladne su za višestruka stezanja.

Materijal:

Dvostruki klin i stezni segmenti od čelika za kaljenje, kaljeni, crni.

Tehnički opis

Duljina D (L)	40 mm
Navoji	M12
Visina E	3,5 mm
Širina B	48 mm
Visina C	22 mm

List s podacima

A minimalno	44 mm
A maksimalno	49,5 mm
maksimalna sila stezanja	30 kN
Vrsta proizvoda	Stega za bočno stezanje