

**Garant****CC.T 060204, Vrsta: CU7010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260052 CU7010
GTIN	4045197667267
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 060204 CU7010 Vrsta: CU7010  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Tolerancija: MF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 210 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 210 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	80 - 140 m/min
Lomač odvojenih čestica	SS
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	CU7010
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje