

Garant
**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
16/09mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260032 16/09
GTIN	4045197652256
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Veličina pločice	9 mm
ISO kod držača	A16Q SCLCR/L09
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	20 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L_2	14 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500