


DNMG 150608, Vrsta: SW05

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250697 SW05
GTIN	4960664629718
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150608 SW05 Vrsta: SW05
 Lomač odvojenih čestica: MQ
 Dubina reza a_p : 0,2 - 1 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 140 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	Ti
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,2 - 1 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MQ

Vrsta	SW05
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje