

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Veličina pločice	12 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 9
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	30 mm
ISO kod držača	A25R SCLCR/L12
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	24 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 9	269028 9
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20	269028 20
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500
