

**Garant****Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250610 25/11
GTIN	4045197650504
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura opruga	259044 4
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Koljenasta poluga	259015 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
ISO kod držača	PDJNR/L 2525M11
Podložna pločica	259031 7
Veličina pločice	11 mm
Veličina drške	25 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	33 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Set opruga 10-dijelni tip 4	259044 4
Koljenasta poluga tip 7	259015 7
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Podložna pločica tip 7	259031 7
Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500