

Garant**Držač za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Promjer drške DS / širina utora W: 32/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273791 32/6
GTIN	4045197640536
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Minimalni \varnothing predbušenja D_{\min}	40 mm
t_{\max} unutarnja obrada	11,5 mm
Širina utora w	6 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Duljina izboja L_1 za uvučene držače	50 mm
\varnothing drške D_s	32 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušea šipka

Pribor

Pritezni vijak tip 8	279815 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500