


Garant**DNMG 150604, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250658 HB7020
GTIN	4045197699268
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	SS

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje