

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260032 20/09
GTIN	4045197652263
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	A20R SCLCR/L09
Veličina pločice	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	25 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina $L_2$	18 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500