

**Garant**
**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
32/12mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Podložna pločica	269005 6
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	40 mm
Veličina pločice	12 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
ISO kod držača	A32S SCLCR/L12
Vijak s podloškom	269013 5
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina $L_2$	31 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

---

## Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 5	269013 5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 6	269005 6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20	269028 20
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500