

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250610 20/15
GTIN	4045197650511
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Koljenasta poluga	259015 8
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Podložna pločica	259031 28
Vijak koljenaste poluge	259018 7
Veličina drške	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
ISO kod držača	PDJNR/L 2020K15
Garnitura opruga	259044 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Veličina pločice	15 mm
Duljina glave L ₁	35 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Podložna pločica tip 28	259031 28
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Vijak koljenaste poluge tip 7	259018 7
Koljenasta poluga tip 8	259015 8
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500