

Garant**DNMG 110404, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250752 HB7020
GTIN	4045197699527
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje