

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
20/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Veličina pločice	11 mm
Koljenasta poluga	259015 10
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	25 mm
ISO kod držača	A20Q PDUNR/L11
Vijak koljenaste poluge	259018 12
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina $L_2$	19 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ø drške $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Koljenasta poluga tip 10

259015 10

Vijak koljenaste poluge tip 12

259018 12