

**Garant****Držač za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Promjer drške DS / širina utora W: 25/2,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273791 25/2,5
GTIN	4045197485366
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Tehnički opis**

Širina utora w	2,5 mm
Udaljenost vrha od osi	19 mm
Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{\text{maks}}$ unutarnja obrada	6 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{\text{min}}$	32 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Duljina izboja $L_1$ za uvučene držače	40 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	25 mm
Područje primjene	Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Pritezni vijak tip 8

279815 8

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500