

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 6
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Veličina pločice	11 mm
Garnitura opruga	259044 4
Podložna pločica	259031 7
Udaljenost vrha od osi	18,5 mm
ISO kod držača	A25R PDUNR/L11
Koljenasta poluga	259015 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	24 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Koljenasta poluga tip 7	259015 7
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Podložna pločica tip 7	259031 7
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500