

Garant**Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250610 32/15
GTIN	4045197654618
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 28
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Duljina glave L ₁	36 mm
Veličina pločice	15 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 7
Garnitura opruga	259044 2
Veličina drške	32 mm
ISO kod držača	PDJNR/L 3232P15
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Koljenasta poluga	259015 8
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	93 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 8	259015 8
Vijak koljenaste poluge tip 7	259018 7
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Podložna pločica tip 28	259031 28
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500