

**Garant****CC.T 060202, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260050 HB7020
GTIN	4045197699275
Razred artikla	21G

**Opis**

CCMT 060202 HB7020 Vrsta: HB7020  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Tolerancija: MF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 400 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,05 - 2,5 mm/okr
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje