

LOCTITE**Osigurač za vijke, 50 ml, oznaka proizvođača: 270**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083301 270
GTIN	5010266270418
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepljiva sredstva prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavlivanja.

Tekući osigurač vijačnika.

Upotreba:

Slaba snaga – moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.

Srednja snaga – otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.

Visoka snaga – otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C). Izrazito čvrsto, za trajne vijčane spojeve, tekuće.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	LOCTITE 270
za veličine navoja M do	M20

minimalni moment odvajanja	33 Nm
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
Označavanje opasnih tvari	GHS09 opasno za okoliš
Plamište	110 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	29 mjesec
prikladno za materijal	Metal
Oblik	tekuće
Osobina	sprječava zaglavljivanje
Osobina	antivibracijski
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	brtvi
Osobina	tolerantno na ulje
Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
Boja	zeleno
Količina punjenja	50 ml
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Kemijska baza	Dimetakrilatni ester
prikladno za područja primjene	univerzalno primjenjivo
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	Lijepilo
Funkcionalna čvrstoća prema	3 h
Čvrstoća prema	10 min
Dinamična viskoznost	400 - 600 mPas
Demontaža	teško
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
Gustoća	1,1 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	50 ml
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke

Pribor

Ručna pumpa za ljepila sa setom za doziranje Prikladan za veličinu spremnika 50 ml

083344 50