

Garant
**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 50 kratko,
Stezni Ø D1: 32mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302292 32
GTIN	4045197288578
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.
Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni Ø D ₁	32 mm
Ø D ₂	44 mm
Vanjski Ø D	53 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja

Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50