

**Garant****Držak za tokarenje koljenast – vanjski 90 °, lijevi, širina drške b: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273806 16
GTIN	4045197499998
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

- **Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između nosača oštrice i steznog držača.**
- **Za siguran položaj optimalnog spoja maksimalni moment stezanja vijka za montažu laserom je utisnut na dršku.**
- **Najveća preciznost pozicioniranja i najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja.**

**Odgovara :**

Izmjenjive glave br. 273820; 273822; 273824; 273828.

**Dio isporuke:**

Uključuje montažne vijke.

**Napomena:**

Izmjenjive glave naručite zasebno.

Duljina glave L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

L<sub>2</sub>: 29 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Tehnički opis**

Širina drške b	16 mm
L <sub>2</sub>	29 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	20,5 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Ukupna duljina L	110 mm
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Stezni držač

## Pribor

Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Pritezni vijak	279910
Pritezni vijak tip 9	279815 9
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25