

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 A = 120, Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302305 6
GTIN	4045197288585
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Vanjski Ø D	27 mm
Prihvat	SK 50 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Termostežni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Termostežni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stežni Ø 6-9 mm	354235 6-9

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50