

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 kratko, Stezni \varnothing D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302285 6
GTIN	4045197288097
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni \varnothing D ₁	6 mm
\varnothing D ₂	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski \varnothing D	27 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihвата	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6