

Garant
**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 130,
Stezni Ø D1: 8mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302267 8
GTIN	4045197646224
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Ø D ₂	21 mm
Vanjski Ø D	27 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja

Prihvat	SK 40 A = 130
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Izmjenjiva pločica za zavojniciSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
	302415 20/8

Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/8 mm

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
---	-------------

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
--	-----------

Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
---	-----------

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
---	------------

Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
--	-------------

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
---	-----------

Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
---	------------

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
--	-----------

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
--	-----------

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
--	-----------

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
---	-------------

Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
--	-----------

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
--	-----------

Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
--	-------------

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
---	-----------

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
---	-----------

Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
--	------------

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
--	-----------

Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
---	-----------

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
---	-----------

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
---	-----------

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302410 25/8

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308620 40