

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 A = 120, Stezni \varnothing D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302305 10
GTIN	4045197288608
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
\varnothing D ₂	24 mm
Stezni \varnothing D ₁	10 mm
Vanjski \varnothing D	31,4 mm
Prihvat	SK 50 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Povlačni vijak zabrtvljen prikladan za strmi konus 50	308660 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoj zabrtvljen prikladan za strmi konus 50	308720 50
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladan za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak Oblik B prikladan za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 50	308615 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladan za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladan za strmi konus 50	308790 50
Termostežni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Indukcijski uređaj za termostezanje tip SU1	354210 SU1
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50