

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 A = 160, Stezni \varnothing D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302310 6
GTIN	4045197288684
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

\varnothing D ₂	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Stezni \varnothing D ₁	6 mm
Vanjski \varnothing D	27 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Norma prihвата	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Termostežni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Termostežni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Termostežni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
	308820 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 308650 50

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 20/6 mm 302410 20/6

Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm 354236 6-9

Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm 354240 6-12

Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50 354225 50

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50 308740 50

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 20/6 mm 302416 20/6

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus
50 308610 50

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu
kratkog konusa 50 308830 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus
50 308605 50

Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm 354235 6-9

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 308760 50

Rashladna jedinica tip CU1 354215 CU1

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 308660 50