



Pneumatski udarni odvijač, Tip: S2465-L



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079162 S2465-L
GTIN	
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva. PRO pištoljski odvijači S24 imaju funkciju isključivanja za visoku kvalitetu zavrtnja. Ovi alati ispunjavaju zahtjeve industrije za učinkovitost, točnost i trajnost. Ergonomski dobro uravnoteženi PRO mali odvijači su praktični, produktivni i nude jednostavno podešavanje momenta.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
Prihvat nastavaka	F 6,3
Područje okretnog momenta	0,8-6,5 Nm
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Duljina	232 mm
maksimalni Ø vijak (8.8–12.9)	M5
maksimalna potreba za zrakom	870 l/min

List s podacima

maksimalan broj okretaja	1000 min ⁻¹
Radna buka	87 dB(A)
Opskrba energijom	Radi na komprimirani zrak
Težina	0,8 kg
Oblik konstrukcije	Štap
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Odvijač