

**Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije, 18 V, tip: M18TLED****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	073211 M18TLED
GTIN	4002395380220
Razred artikla	07A

Opis**Izvedba:**

Robusne svjetiljke Li-Ionskog akumulatora s velikom snagom rasvjete. S podesivom glavom LED svjetiljke.

Glava svjetiljke podesiva za 135°.

Odgovara:

Milwaukee 18 V baterije (br. 073816 MB18 i 073827 MB18).

Dio isporuke:

Akumulatorska svjetiljka bez akumulatora i punjača.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	M18TLED-0
Napon baterije	18 V
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Težina bez baterije	300 g

Jakost svjetlosti	120 lm
Rasvjetno tijelo	LED modul
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Zakretno područje	135 stupanj
ATEX zona	nema
Atribut imena proizvoda	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

Pribor

Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C