

Garant
Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 50 kratko, Stezni Ø D1: 14mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302292 14
GTIN	4045197288523
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.
Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Ø D ₂	27 mm
Stezni Ø D ₁	14 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja

Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Termostežni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Osnovni prihvat alatza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
	302412 25/12

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
	308605 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus
50

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12