

Garant
**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 130,
Stezni Ø D1: 16mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302267 16
GTIN	4045197646262
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

S **provrtima za dovod rashladnog sredstva** i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

- **Čelik otporan na toplinu.**
- **Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **S utorom za RFID / Balluff čip.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Ø D ₂	27 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja

Prihvat	SK 40 A = 130
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Izmjenjiva pločica za zavojniciSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40

