

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 A = 120, Stezni  $\varnothing$  D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 302305 20     |
| GTIN           | 4045197288653 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub> | 20 mm         |
| Duljina izboja A-dimenzija          | 120 mm        |
| $\varnothing$ D <sub>2</sub>        | 33 mm         |
| Vanjski $\varnothing$ D             | 41 mm         |
| Prihvat                             | SK 50 A = 120 |
| Norma prihvata                      | ISO 7388-1    |
| Oblik                               | ADB           |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Termoskupljajuća stezna glava     |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 20-32 mm   | 354240 20-32 |
| Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50 | 308820 50    |
| Termostežni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/20 mm                    | 302412 32/20 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                                   | 308620 50    |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                       | 308795 50    |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                       | 308785 50    |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50                                    | 308605 50    |
| Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50                         | 308830 50    |
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308660 50    |
| Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/20 mm                   | 302410 32/20 |
| Rashladna jedinica tip CU1  | 354215 CU1   |
| Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50   | 308640 50    |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50          | 308720 50    |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                                   | 308650 50    |
| Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50   | 354225 50    |
| Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50   | 308600 50    |
|   | 302416 32/20 |

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine  
Ø d / Ø D1 32/20 mm

|  |                |
|--|----------------|
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308615 50      |
| Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1                              | 354210 SU1     |
| Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm                   | 354235 16,1-22 |
| Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                | 308790 50      |
| Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm                  | 354236 16,1-22 |
| Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm                 | 354240 12-20   |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50           | 308610 50      |
| Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                | 308765 50      |
| Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                | 308760 50      |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50                    | 308740 50      |