

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 A = 200, Stezni  $\varnothing$  D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302278 20
GTIN	4045197294500
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

$\varnothing$ D <sub>2</sub>	33 mm
Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	20 mm
Vanjski $\varnothing$ D	42 mm
Prihvat	SK 40 A = 200
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308650 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladan za strmi konus 40	308630 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308620 40
Termostežni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijakOblik A prikladan za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308806 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladan za strmi konus 40	308625 40

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40