

Garant**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 50 kratko, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302292 20
GTIN	4045197288554
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.
Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Ø D ₂	33 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski Ø D	41 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja

Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine \varnothing d / \varnothing D1 32/20 mm	302412 32/20
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stežni \varnothing 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50