

**Garant****WCHX 130508, tip: UNI**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268496 UNI
GTIN	4045197471048
Razred artikla	21K

## Opis

### Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 26.  
prikladno za alat  $\varnothing D_c$ : 26 mm

Vrsta: HB7130

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 65 - 200 m/min

## Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	UNI
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	65 - 200 m/min
Tip	UNI
Vrsta	HB7130
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 130508
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	26 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje