

Garant

Držač za unutarnje tokarenje HSS, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 50/S4mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268702 50/S4
GTIN	4045197591920
Razred artikla	21V

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
Veličina pločice	4 mm
ISO kod držača	AH06X SCLDR/LS4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CDCT S4010.
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	6,92 mm
Udaljenost vrha od osi	3,5 mm
Ukupna duljina L	75 mm
Stezna visina L_2	5,54 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
\varnothing drške D_s	6 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 10

269028 10

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200