

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 66/S4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268702 66/S4
GTIN	4045197591937
Razred artikla	21V

Tehnički opis

ISO kod držača	AH08H SCLDR/LS4
Veličina pločice	4 mm
Minimalni \varnothing prebušenja D_{min}	9,05 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
Udaljenost vrha od osi	4,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CDCT S4010.
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L_2	7,49 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
\varnothing drške D_s	8 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 10

269028 10

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200