

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 45/S4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268706 45/S4
GTIN	4045197591944
Razred artikla	21V

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
ISO kod držača	AH04X SCLDR/LS4
Veličina pločice	4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CDCT S4010.
Udaljenost vrha od osi	2,5 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	4,57 mm
Ukupna duljina L	65 mm
Stezna visina L_2	3,58 mm
Kut rezne oštrice κ	97 stupanj
\varnothing drške D_s	4 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 10

269028 10

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200