



Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije, 18 V, tip: M18AL



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	073211 M18AL
GTIN	4002395380534
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Robusne svjetiljke Li-Ionskog akumulatora s velikom snagom rasvjete.

- **Praktične i iznimno robusne akumulatorske svjetiljke visoke snage osvjetljenja od 1500 lumena.**
- **2 stupnja svjetlosti.**
- **Integrirana ručica. Ovjes moguć okomito i vodoravno na cijevi od Ø 13 mm.**

Odgovara:

Milwaukee 18 V baterije (br. 073816 MB18 i 073827 MB18).

Dio isporuke:

Akumulatorska svjetiljka bez akumulatora i punjača.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	M18AL-0
Jakost svjetlosti stupanj 2	780 lm
Napon baterije	18 V
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija

Težina bez baterije	1700 g
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Jakost svijetlosti	1500 lm
Rasvjetno tijelo	LED modul
Ukupna duljina	220 mm
ATEX zona	nema
Atribut imena proizvoda	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18