

duMONT**Garnitura igli za provlačenje HSS, kompletna u drvenoj kutiji za dosjed JS9, tip: 20-25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290400 20-25
GTIN	662600445010
Razred artikla	29J

Opis**Izvedba:**

Asortiman od igli za provlačenje **HSS** br. 290405 uključuje neophodan podložni lim br. 290410 i čahure za vođenje br. 290415. Isporučka u visoko vrijednoj i stabilnoj drvenoj kutiji za sigurno i pregledno spremanje.

Sadržaj:

po 1 igla za provlačenje 290405: 20F1; 22F1; 25F1

po 1 čahura za vođenje 290415: Tip F1:

70; 75; 80; 85; 90; 95

Napomena:

- **Dosjedi P9 i H9 za 15% veću cijenu dostupni kod proizvođača.**
- **Garnitura igala za provlačenje za jedan provrt isporučiva na upit.**
- **STROJ ZA PROVLAČENJE pronaći ćete u katalogu br. 2 (ručni i mjerni alati).**

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Alat za prostornu prešu

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		

Pribor

Igla za provlačenje HSSza dosjed JS9 tip 25F1	290405 25F1
Čahura za vođenjeza provrt H7 kutije Ø 75F1 mm	290415 75F1
Igla za provlačenje HSSza dosjed JS9 tip 20F1	290405 20F1
Čahura za vođenjeza provrt H7 kutije Ø 90F1 mm	290415 90F1
Čahura za vođenjeza provrt H7 kutije Ø 70F1 mm	290415 70F1
Igla za provlačenje HSSza dosjed JS9 tip 22F1	290405 22F1
Čahura za vođenjeza provrt H7 kutije Ø 80F1 mm	290415 80F1