

**Garant****Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 45/S4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268702 45/S4
GTIN	4045197591906
Razred artikla	21V

**Tehnički opis**

Veličina pločice	4 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
Udaljenost vrha od osi	2,5 mm
ISO kod držača	AH04X SCLDR/LS4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CDCT S4010.
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	4,57 mm
Ukupna duljina L	65 mm
Stezna visina $L_2$	3,58 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	97 stupanj
$\varnothing$ drške $D_s$	4 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje od čelika

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 10

269028 10

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200