

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje HSS, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 46/S4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268702 46/S4
GTIN	4045197591913
Razred artikla	21V

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	3 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	5,78 mm
ISO kod držača	AH05X SCLDR/LS4
Veličina pločice	4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CDCT S4010.
Ukupna duljina L	65 mm
Stezna visina $L_2$	4,6 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
$\varnothing$ drške $D_s$	5 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje od čelika

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 10

269028 10

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200