

duMONT**Igla za provlačenje HSS za dosjed JS9, tip: 20F1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290405 20F1
GTIN	662600444136
Razred artikla	29J

Opis**Upotreba:**

Za izradu utora za klin prema DIN 6885.

Dio isporuke:

Igla za provlačenje uključuje sve potrebne dodatke.

Napomena:

- **Kod materijala velike čvrstoće povećajte broj prolaza ili upotrijebite posebne igle za provlačenje (na upit).**
- **Nakon 1. i 2. prolaza ticalo kratko podignite – igla za provlačenje sama se poravnava.**
- **Površinski prevučene igle za provlačenje i igle za provlačenje u colima isporučive su na upit.**
- **STROJ ZA PROVLAČENJE pronaći ćete u katalogu br. 2 (ručni i mjerni alati).**
- **Vel. 28, 32 i 36 isporučive na upit u kratkom roku.**

Rezni materijal: HSS

Duljina igle: 505 mm

širina utora za pero: 20 mm

dubina utora za pero: 4,9 mm

za Ø bušenja prema DIN 3570: 65 - 75 mm

Duljina prostora u čeliku: 25 - 150 mm

potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora: 4000 kg

Tehnički opis

Broj krugova	4
Duljina igle	505 mm
za Ø bušenja prema DIN 3570	65 - 75 mm
Duljina prostora u čeliku	25 - 150 mm
dubina utora za pero	4,9 mm
Širina leđa	25,72 mm
širina utora za pero	20 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora	4000 kg
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Alat za prostornu prešu

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Ulje

prikladno