

Garant**Termoskupljajuća stezna glava tanka, SK 40 A = 160, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302333 12
GTIN	4045197504791
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Integrirano namještanje duljine alata, put korekcije 10 mm tek od vel. 6!
- Iznimno uska izvedba (smanjene konture).

Upotreba:

- Obrada u izradi alata i kalupa.
- Za stezanje alata s cilindričnom drškom tolerancije h6.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Ø D ₂	18 mm
Vanjski Ø D	33,9 mm
Prihvat	SK 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
	308610 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine \emptyset d / \emptyset D1 32/12 mm	302412 32/12
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine \emptyset d / \emptyset D1 25/12 mm	302412 25/12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni \emptyset 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni \emptyset 12-20 mm	354240 12-20
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine \emptyset d / \emptyset D1 32/12 mm	302410 32/12
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski \emptyset d / \emptyset D1 20/12 mm	302415 20/12
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
	308806 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40
