

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava tanka, SK 50 A = 160, Stezni Ø D1: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302344 5
GTIN	4045197505408
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Integrirano namještanje duljine alata, put korekcije 10 mm tek od vel. 6!
- Iznimno uska izvedba (smanjene konture).

**Upotreba:**

- Obrada u izradi alata i kalupa.
- Za stezanje alata s cilindričnom drškom tolerancije h6.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	25 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/5 mm	302410 20/5
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoj zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 16/5 mm	302410 16/5
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
	308820 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)  
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50