

Garant**Termoskupljajuća stezna glava tanka, SK 40 A = 120, Stezni Ø D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302325 8
GTIN	4045197288233
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Integrirano namještanje duljine alata, put korekcije 10 mm tek od vel. 6!
- Iznimno uska izvedba (smanjene konture).

Upotreba:

- Obrada u izradi alata i kalupa.
- Za stezanje alata s cilindričnom drškom tolerancije h6.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Ø D ₂	15 mm
Stezni Ø D ₁	8 mm
Vanjski Ø D	30,9 mm
Prihvat	SK 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
	308625 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm)
prikladno za strmi konus 40

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 20/8 mm

302416 20/8

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1

354210 SU1

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm

354235 6-9

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen
prikladno za strmi konus 40

308700 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm)
prikladno za strmi konus 40

308630 40

Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm

354240 6-12

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 20/8 mm

302410 20/8

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302410 25/8

Rashladna jedinica tip CU1

354215 CU1

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladan za strmi konus
40

308610 40

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302416 25/8

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladan za strmi konus 40

308795 40

Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladan za strmi konus 40

308760 40

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladan za strmi konus 40

308790 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladan za
strmi konus 40

308802 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladan za
strmi konus 40

308615 40

Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladan za strmi konus 40

308785 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40

308650 40

Povlačni vijak zabrtvljen prikladan za strmi konus 40

308635 40

Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/8
mm

302415 20/8

